



Fäste med magnet / snabbkoppling, Fästetsexkant: 6,3R



Beställningsdata

Ordernummer	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.

"**Rapidaptor**" kopplingskraft med automatisk **snabbkoppling** och magnet för C 6,3- och E 6,3-bits (magneten håller fast skruven). Den elastiskt lagrade och frilöpande ringmagnethylsan håller fast även långa och tunga skruvar tillförlitligt (gäller bara C 6,3-bits).

- **Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.**
- **Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.**
- **Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten.**
–snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.

OBS!:

Rapidaptor frilöpskopplingskraft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Teknisk beskrivning

totallängd	57 mm
Fästetsexkant	6,3 mm
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
tillverkarens beteckning	887/4 RR
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare

