



## Fäste med magnet / snabbkoppling, Fästetsexkant: 6,3S



### Beställningsdata

Ordernummer	675020 6,3S
GTIN	4013288111487
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.

"**Rapidaptor**" kopplingskraft med automatisk **snabbkoppling** och magnet för C 6,3- och E 6,3-bits (magneten håller fast skruven). Av rostfritt stål "Stainless" utan magnet.

- **Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.**
- **Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.**
- **Också mycket små bits går lätt att ta bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten. –snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.**

#### OBS!:

Rapidaptor frilöpskopplingskraft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

### Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
Material	Rostfritt stål, INOX
Fästetsexkant	6,3 mm
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
tillverkarens beteckning	3888/4/1 K
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare

