

**Momentnyckel, basenhet, maximalt vridmoment: 12Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657500 12
GTIN	4045197566010
Artikelklass	62E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.

Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.

Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582 – 657590.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Specialtillbehör:

Inställningsnyckel nr 657520.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	12 Nm
vikt	190 g

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	2 - 12 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrcantfäste)
Utlösningssvärdets justerbarhet	förinställd
totallängd L	125 mm
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Inställningsnyckel för vridmoment	657520
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2