



Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare, Typ-fyrkantfäste: 2-1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Slankt spärrhuvud med djupt placerad omkopplare.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd B	40 mm
kontinuerlig belastbarhet	320 Nm
höjd h	14,3 mm
insticksskaft	14×18 mm
Antal tänder	40
fyrkantsfäste	1/2 tum
stickmått S	36 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Produktslag	Spärrhuvud