



Fäste med snabbväxelchuck och låsning, Fästetsexkant: 6,3



Beställningsdata

Ordernummer	675025 6,3
GTIN	4045197553638
Artikelklass	62F

Beskrivning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.

Kopplings skaft med automatisk **snabbkoppling** för C 6,3-bits. Låsningen håller fast bitsen stadigt, upplåsning sker med en draghylsa i skaftändan. **Extra slankt utförande** som ger god åtkomlighet också till trånga ställen.

Teknisk beskrivning

Fästetsexkant	6,3 mm
totallängd	75 mm
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
sexkantdrivning	D 6,3 (1/4 tum)
Bitshållare	D 6,3
maskinduglig	ja
Produktslag	bitshållare