



## Precisionsbits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, krysspårstorlek / totallängd: 0/25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	675285 0/25
GTIN	7610733211333
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd.

Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och "Anti-Cam-Out". Nanobeläggningen är på samma gång **färgmarkering** och attraktivt **rostskydd**.

#### Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

### Teknisk beskrivning

totallängd	25 mm
krysspårstorlek	0
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	PrecisionBits
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel

Produktslag

Bitsverktyg