



Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-Ø: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	754800 35
GTIN	7610733087099
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Teknisk beskrivning

vikt	0,597 kg
skaftlängd	295 mm
Material skaft	Glasfiber
totallängd	330 mm
Material hus	Stål
huvud-Ø	35 mm
huvudlängd med slag	105 mm
Serie	PB 303

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 35 mm	754730 35
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 35 mm	754720 35