

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202261 7,75
GTIN	4045197922519
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Skaft liknande **DIN 6535 HB**.

Spara in på kostnaderna för omslipning:

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem. Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 10 mm

totallängd L: 55 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	7,75 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	8 mm
Spiralvinkel	30 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Skärlängd L_c	10 mm
Skaffform	HB
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
totallängd L	55 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar