

**HALDER****Kombihammare, huvud-Ø: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754880 30
GTIN	4030618303039
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Kombinerad **smideshammare och mjuk hammare**. Huvud av seghärdat stål med utbytbart slag av nylon med stor motståndskraft mot slitage. Stålrörsskaft med oljebeständigt gummihandtag.

**Reservdel:**

Nylonslag nr 754910/30.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	290 mm
Material hus	Seghärdat stål, induktionshärdat
huvud-Ø	30 mm
Material skaft	Stålrör
vikt	0,6 kg
Serie	FERROPLEX®
Material insats	Nylon, vit, hård (enkelsidig)
huvudlängd	104 mm
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Studsfri	nej
Produktslag	Hammare

---

**Tillbehör**

Löst nylonslag huvud-Ø 30 mm

754910 30