

**Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3, krysspårstorlek / totallängd: 0/25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	675281 0/25
GTIN	7610733211296
Artikelklass	63E

Beskrivning**Utförande:**

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd.

Högpresisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och "Anti-Cam-Out". Nanobeläggningen är på samma gång **färgmarkering** och attraktivt **rostskydd**.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Teknisk beskrivning

krysspårstorlek	0
totallängd	25 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	PrecisionBits
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Bitsverktyg

