

ejendals

Handske, par Tegera® 8802 Infinity, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094365 10
GTIN	7340118318820
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Universalhandske i den nya Infinity-serien med **utomordentlig beröringskänsla** och god greppförmåga. Med olje- och fettbeständig handflata. Beständig mot **kontaktvärme upp till 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robust montagehandske med dubbel beläggning av nitril och nitrilskumplast med vattenbaserad polyuretan, lämplig för lätt oljiga och fuktiga arbetsområden.

Norm:

EN 407

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Stickningsteknik: 18G

Färg: svart / gul

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	Tegera®

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	6
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	DMF-fri
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart / gul
Stickningsteknik	18G
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar