



## Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3, eggbredd: 4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	675300 4
GTIN	7610733211579
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd.

Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och "Anti-Cam-Out". Nanobeläggningen är på samma gång **färgmarkering** och attraktivt **rostskydd**.

#### Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

### Teknisk beskrivning

mejseltjocklek	0,6 mm
eggbredd	4 mm
totallängd	25 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	PrecisionBits
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Bitsverktyg

