

**HALDER****Studsfri hammare med stålrörsskaft, huvud-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754900 40
GTIN	4030618301707
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. **Studsria** tack vare stålkulor i slaghuvudet.

Stålrörsskaft med oljebeständigt gummihandtag.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservinsats av nylon se nr 754910.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	300 mm
vikt	0,805 kg
Material hus	Stålrör
Material skaft	Stålrör
huvud-Ø	40 mm
huvudlängd med slag	115 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Material insats	Nylon, vit, hård
tillverkarens beteckning	SUPERCRAFT

Yta	Pulverlackerad
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Löst nylonlag huvud-Ø 40 mm	754910 40
-----------------------------	-----------