



Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-Ø: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	754800 60
GTIN	7610733087129
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stål mellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Teknisk beskrivning

huvudlängd med slag	120 mm
totallängd	420 mm
huvud-Ø	60 mm
skaftlängd	360 mm
vikt	1,59 kg
Material skaft	Glasfiber
Material hus	Stål
Serie	PB 303

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 60 mm	754730 60
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 60 mm	754720 60