

**HALDER****Studsfri hammare med hickoryskaft, huvud-Ø: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	755100 60
GTIN	4030618301646
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt stål mellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. **Studsria** tack vare stålkulor i slaghuvudet.

Skaft av hickory, kvalitetsklass 1a.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservinsats, nylon, se nr 754910.

Reservskaft av hickory se nr 755140.

**Teknisk beskrivning**

huvudlängd med slag	145 mm
huvud-Ø	60 mm
totallängd	370 mm
Material hus	Stålrör
vikt	1,7 kg
Material skaft	Hickoryträ
Serie	SUPERCRAFT®
Material insats	Nylon, vit, hård
tillverkarens beteckning	SUPERCRAFT

Säkring stommens skaft	Aluminiumkil och säkringsstift
Yta	Pulverlackerad
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Hammarskaft av hickory för huvud-Ø 60+70 mm	755140 60+70
Löst nylonslag huvud-Ø 60 mm	754910 60