

Garant**Snabbväxlingsadapter ER25, d=42,5, spann-Ø: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319285 16 |
| GTIN | 4045197922885 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:****Snabbytessystem borrarstäng.**

Via hylsmutter med utvändig gänga skruvas snabbväxlingsadaptern ihop med den cylindriska hylsmuttern resp. VDI-hållaren för direktadaptation.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrarstänger.

Passar till:

Borrarstänger med 1, 2 eller 3 anläggningsytor.

leveransinnehåll:

Skruvpluggar för kylkanalborrhål, blindspårklack.

OBS!:

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------|
| Produktnamnsattribut | d=42,5 |
| Produktslag | Snabbytesadapter |

Tillbehör

Montagehållare till snabbytesystem för borrarstänger 16

319299 16