

Garant**Snabbväxlingsadapter ER32, d=42,5, spann-Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319286 8
GTIN	4045197922823
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:****Snabbytessystem borrstäng.**

Via hylsmutter med utvändig gänga skruvas snabbväxlingsadaptern ihop med den cylindriska hylsmuttern resp. VDI-hållaren för direktadaptation.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstänger.

Passar till:

Borrstänger med 1, 2 eller 3 anläggningsytor.

leveransinnehåll:

Skruvpluggar för kylkanalborrhål, blindspårklack.

OBS!:

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Teknisk beskrivning

Produktnamnsattribut	d=42,5
Produktslag	Snabbytesadapter

