

Garant**Spännhylsa cylindrisk, ER-spänntång: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	319291 25
GTIN	4045197922892
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:****Snabbytessystem borrarstäng.**

Sätts via ytterdiameter i en standardborrstångshållare eller hållare för vändskärsborr.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrarstänger.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter med utvändig gänga.

OBS!:

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Även direkt fastspänning av ER-spännhylsor är möjlig.

Teknisk beskrivning

Ø d ₁	32 mm
passar för	Nr 319285
gängaM	M32×1,5
Grundhållardiameter d ₂	41,5 mm

I ₂ med växlingsadapter	49,5 mm
I ₂ med spännhylsa ER	21 mm
Produktslag	Spännhylsa