

Garant**VDI-hållare, ER-spänntång: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	319292 32
GTIN	4045197922922
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:****Snabbbytessystem borrarstång.**

Snabbväxlingsadapter nr 319285; 319286; 319289 skruvas in direkt i hållaren. Mycket stabil kombination med minimal utkragning.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrarstänger.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter med utvändig gänga.

OBS!:

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Även direkt fastspänning av ER-spännhylsor är möjlig.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d_3	83 mm
Utvändig diameter d_1	40 mm

l ₂ med spännhylsa ER	39 mm
l ₂ med växlingsadapter	65,7 mm
x med växlingsadapter	125 mm
x med spännhylsa ER	98 mm
gängaM	M40×1,5
Grundhållardiameter d ₂	58 mm
Produktslag	Snabbytesadapter