

**Spiralborr HSS N, obelagd, Ø DC h8: 15,25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116320 15,25
GTIN	4045197029478
Artikelklass	12C

**Beskrivning****Utförande:**

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggbildning **och förbättrad spånavgång.**

**Rekommendation:**

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530.**

**Teknisk beskrivning**

Spännspårlängd $L_c$	120 mm
Matning $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/v
Antal skär $Z$	2
Nominell $\varnothing D_c$	15,25 mm
Tolerans nom.- $\varnothing$	h8
totallängd $L$	218 mm
morsekona MK storlek	2
Norm	DIN 345
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	97,1 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	20-30 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		