



Transparent lamellrondell SLTR Control, (ZA) för stål och rostfritt stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 80



Beställningsdata

Ordernummer	565446 80
GTIN	4027497579402
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Lamellrondell med **synfält** som gör att man kan se arbetsstycket genom rondellen. Mycket hög belägningsdensitet och lång livslängd.

Användningsdata:

Idealisk för finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	125 mm
Formbeskrivning	snedställd med lamellutstick
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Transparent slipning	ja
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		