



## Transparent lamellrondell SLTR Control, (ZA) för stål och rostfritt stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 60



### Beställningsdata

Ordernummer	565446 60
GTIN	4027497579396
Artikelklass	53L

### Beskrivning

#### Utförande:

Lamellrondell med **synfält** som gör att man kan se arbetsstycket genom rondellen. Mycket hög beläggingsdensitet och lång livslängd.

#### Användningsdata:

Idealisk för finbearbetning.

### Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	60
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	snedställd med lamellutstick
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Transparent slipning	ja
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		