



## Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-Ø: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754800 27
GTIN	7610733087075
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt stål mellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.

**Rekylfri** genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

#### Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

#### Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

### Teknisk beskrivning

totallängd	290 mm
vikt	0,33 kg
Material skaft	Glasfiber
huvudlängd med slag	90 mm
huvud-Ø	27 mm
skaftlängd	265 mm
Material hus	Stål
Serie	PB 303

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Reservinsats nylonplan huvud-Ø 27 mm	754720 27
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 27 mm	754730 27