

**HALDER****Studsfri hammare med hickoryskaft, huvud-Ø: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	755100 30
GTIN	4030618301592
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt stål mellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. **Studsria** tack vare stålkulor i slaghuvudet.

Skaft av hickory, kvalitetsklass 1a.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservinsats, nylon, se nr 754910.

Reservskaft av hickory se nr 755140.

**Teknisk beskrivning**

huvud-Ø	30 mm
huvudlängd med slag	110 mm
vikt	0,46 kg
Material hus	Stålrör
Material skaft	Hickoryträ
totallängd	330 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Material insats	Nylon, vit, hård
tillverkarens beteckning	SUPERCRAFT

Säkring stommens skaft	Aluminiumkil och säkringsstift
Yta	Pulverlackerad
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

## Tillbehör

Löst nylonslag huvud-Ø 30 mm	754910 30
Hammarskaft av hickory för huvud-Ø 30+35 mm	755140 30+35