



Polygriptång med styrspår, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 250 mm



Beställningsdata

Ordernummer	705200 250
GTIN	4003773043836
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Klämkraften verkar bara på **spårglidleden** som kan ställas in i flera lägen, därför sker ingen glidning och skruven slits inte. Skydd mot klämskador. Självfastklämmande på rör och muttrar. Med räfflade och tandade gripbackar, induktivt härdade. Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.
spännvidd för sexkant: 36 mm
gripvidd för rör: 1.5/16 tum

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
gripvidd för rör	1.5/16 tum
spännvidd för sexkant	36 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Yta	förkromad
Norm	DIN ISO 8976
gnistfri	nej
Klämskydd	ja

Produktslag

Rör- och vattenpumptång