



Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	754800 32
GTIN	7610733087082
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stål mellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Teknisk beskrivning

totallängd	320 mm
huvud-Ø	32 mm
Material skaft	Glasfiber
vikt	0,499 kg
huvudlängd med slag	100 mm
Material hus	Stål
skaftlängd	285 mm
Serie	PB 303

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 32 mm	754730 32
Reservinsats nylonplan huvud-Ø 32 mm	754720 32