

**Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701700 180
GTIN	4003773021926
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Specialverktogsstål, räfflade gripytor. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC). Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,4 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

