

**Polygriptång Alligator® kemiskt svärtad, totallängd: 175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	705500 175
GTIN	4003773035480
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	175 mm
gripvidd för rör	1,1/2 tum
spännvidd för sexkant	36 mm
Handtag	med plastöverdrag
tillverkarens beteckning	Alligator
Yta	kemiskt svärtad tång
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Automatisk fastspänning	ja

Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång