



## Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-38mm



### Beställningsdata

Ordernummer	657800 2-38
GTIN	4018754158287
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

insticksskaft	14×18 mm
bredd B	74 mm
nyckelvidd	38 mm
höjd h	15 mm
stickmått S	32,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel