

**Vanadinkombinationstång, blank, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	703000 180
GTIN	4045197166005
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	1,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång