

Garant**Momentnyckel "Slipper" utan skala, maximalt vridmoment: 1,5Nm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657765 1,5 |
| GTIN | 4045197608895 |
| Artikelklass | 61E |

Beskrivning**Utförande:**

Den patenterade utlösningmekanismen **förhindrar effektivt ofrivillig överdragnig.**

Enarmad momentnyckel **utan skala.** Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.

Bitshållare med magnet som fäste för 1/4 tum bits.

Lätt och praktiskt aluminiumhandtag som är mycket lämpligt för mindre åtdragningsmomentet.

Fördel:

Kompakt utlösningmekanism möjliggör arbeten på svåråtkomliga ställen.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den speciella utlösning-mekanismen säkerställer att det inställda momentvärdet tillförlitligt nås, men **inte överskrids.**

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
 L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln
 L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
 L_4 = insticksverktygets stickmått
 L = verktygets totala längd
 T_1 = vridmoment som ska ställas in
 T_2 = föreskrivet vridmoment

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--|
| maximalt vridmoment | 1,5 Nm |
| vikt | 130 g |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % |
| Dragriktning | Högerdragning |
| momentintervall | 0,15 - 1,5 Nm |
| Inställning av utlösningvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
| mätmetod | vridmoment |
| Utlösningvärdets justerbarhet | förinställd |
| omkopplingsbar avläsning | Nm |
| Utlösningssignal | mekanisk slirkoppling |
| totallängd L | 124 mm |
| Feedback | utlösande |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum |
| Kalibrering | O6 |
| Kalibrering | O7 |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Loggbara data | nej |
| Mätteknik | mekanisk |
| Utlösningssignal | akustiskt |
| Utlösningssignal | haptisk |
| Bitshållare | D 6,3 |

| Produktslag | Momentnyckel |
|--|--------------|
| Tjänster | |
| Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm | 020090 400 |
| InställningMomentnyckel utan skala Typ SET | 020080 SET |
| DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm | 020190 1000 |
| Tillbehör | |
| Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm | 654460 60 |
| Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm | 654650 10 |