



## Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	705800 150
GTIN	4003773060116
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

Plastklädda handtag.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

#### Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

### Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
antal spärrlägen för fininställning	11
gripvidd för rör	1,1/4 tum
spännvidd för sexkant	30 mm
Handtag	Krysspräglad
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

---

## Tillbehör

Reservdelssortiment Typ 150	705920 150
-----------------------------	------------