

Garant**Momentnyckel "Slipper" utan skala, maximalt vridmoment: 3Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657765 3
GTIN	4045197609007
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Den patenterade utlösningmekanismen **förhindrar effektivt ofrivillig överdragnig**. Enarmad momentnyckel **utan skala**. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. **Med frigående spärrnyckel**, omtagsvinkel = 0°.

Lätt och praktiskt aluminiumhandtag som är mycket lämpligt för mindre åtdragningsmomentet.

Fördel:

Kompakt utlösningmekanism möjliggör arbeten på svåråtkomliga ställen.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den speciella utlösning-mekanismen säkerställer att det inställda momentvärdet tillförlitligt nås, men **inte överskrids**.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
 L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln
 L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
 L_4 = insticksverktygets stickmått
 L = verktygets totala längd
 T_1 = vridmoment som ska ställas in
 T_2 = föreskrivet vridmoment

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	3 Nm
vikt	130 g
fyrkantsfäste	1/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Högerdragning
momentintervall	0,3 - 3 Nm
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
totallängd L	124 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Produktslag	Momentnyckel
-------------	--------------

Tjänster

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10