

Garant**Momentnyckel med vikfunktion med skala, maximalt vridmoment: 10Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657735 10
GTIN	4045197684813
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel, ställbar via skala och med automatisk utlösning. **Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik. Vänsterdragning sker** genom att insticksverktyget vänds.

Måttenheter: Nm

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning till förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 6 % av inställt värde.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789. Passande insticksverktyg nr 657582 – 657950.

Teknisk beskrivning

vikt	300 g
maximalt vridmoment	10 Nm
visning	analog
hållare för insticksverktyg	9×12 mm

mät noggrannhet vridmoment	±6 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbar verktyg	Insticksverktyg
skalgradering 1 delstreck =	0,05 Nm
momentintervall	2 - 10 Nm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	18,3 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	191,3 mm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
mätmetod	vridmoment
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	191,5 mm
totallängd L	230 mm
Utlösningssignal	mekanisk långvägsutlösning
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Knäckfunktion	ja
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
	020010 400

Kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8