



Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	705800 180
GTIN	4003773022015
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Teknisk beskrivning

antal spärrlägen för fininställning	18
totallängd	180 mm
gripvidd för rör	1,1/2 tum
spännvidd för sexkant	36 mm
Handtag	Krysspräglad
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Reservdelssortiment Typ 180	705920 180
-----------------------------	------------