



Insticksverktyg, ringnyckel, Typ-nyckelvidd: 2-16mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657900 2-16 |
| GTIN | 4018754034222 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| insticksskaft | 14×18 mm |
| nyckelvidd | 16 mm |
| höjd h | 12 mm |
| bredd B | 25,5 mm |
| stickmått S | 25 mm |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg |
| Verktyg med spärrfunktion | nej |
| Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |