

**Garant****Insticksverktyg skiftnyckel, Typ-öppningsvidd: 1-27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Artikelklass	61E

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Mycket mångsidig tack vare den justerbara öppningsvidden.

**Obs!**

Korrigerings av momentnyckeln krävs för stickmättet (ändrat inställningsvärde).

**Fördel:**

Vid justering av öppningsvidden **krävs ingen anpassning av stickmättet.**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**Passar till:**

Momentnyckel med 4-kantfästen.

**OBS!:**

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

bredd B	61,8 mm
höjd h	14,6 mm
insticksskaft	9×12 mm
öppningsvidd	1/8 – 1,1/16 tum
öppningsvidd	4 - 27 mm
stickmått S	62,7 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel