

**Vanadinkombinationstång, blank, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 703000 200 |
| GTIN | 4045197282576 |
| Artikelklass | 72B |

Beskrivning**Utförande:**

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|---|
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 2,5 mm |
| totallängd | 200 mm |
| klippkapacitet pianotråd upp till Ø | 2 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Käftarnas egenskap | räfflade gripytor |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | blank |
| gnistfri | nej |

Produktlag

Multifunktionstång