



## Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 1-16mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 657800 1-16   |
| GTIN         | 4018754033881 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| nyckelvidd        | 16 mm                        |
| höjd h            | 8,5 mm                       |
| insticksskaft     | 9×12 mm                      |
| bredd B           | 38 mm                        |
| Serie             | 731/10                       |
| stickmått S       | 17,5 mm                      |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg              |
| Material          | Chrome-Alloy-Steel           |
| Yta               | förkromad (flagningsäkert)   |
| Produktslag       | Insticksverktyg, fast nyckel |