

Garant**Insticksverktyg skiftnyckel, Typ-öppningsvidd: 1-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657850 1-30
GTIN	4045197592286
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Mycket mångsidig tack vare den justerbara öppningsvidden.

Obs!

Korrigerig av momentnyckeln krävs för stickmättet (ändrat inställningsvärde).

Fördel:

Vid justering av öppningsvidden **krävs ingen anpassning av stickmättet.**

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

bredd B	71,8 mm
insticksskaft	9×12 mm
höjd h	16,9 mm
öppningsvidd	3/16 – 1,3/16" tum
öppningsvidd	5 - 30 mm
stickmått S	74,4 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel