

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 5/S4mm

Beställningsdata

Ordernummer	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

totallängd L	65 mm
Mittförskjutning L ₃	2,95 mm
Utkragningslängd L ₁	15 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Vändskärsstorlek	4 mm
Spännhöjd L ₂	4,6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	5,78 mm
Skruvsats förvändskär	269028 10
Inställningsvinkel κ	95 grad
ISO-kod hållare	A05X SCLDR/LS4
Skaftdiameter D _s	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200