

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 6/S4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268717 6/S4 |
| GTIN | 4045197923738 |
| Artikelklass | 21V |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Passande vändskär | CDCT S4010. |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| ISO-kod hållare | A06X SCLDR/LS4 |
| Spännhöjd L_2 | 5,54 mm |
| totallängd L | 65 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 10 |
| Mittförskjutning L_3 | 3,73 mm |
| Vändskärsstorlek | 4 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 18 mm |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 6,92 mm |
| Skaftdiameter D_s | 6 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstäng |

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200