



## Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	705800 300
GTIN	4003773034087
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsand.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

Plastklädda handtag.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

#### Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

### Teknisk beskrivning

totallängd	300 mm
antal spärrlägen för fininställning	30
gripvidd för rör	2,3/4 tum
spännvidd för sexkant	60 mm
Handtag	med plastöverdrag
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Norm	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

---

## Tillbehör

Reservdelsortiment Typ 300	705920 300
----------------------------	------------