

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 4/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A04X SCLDR/LS4
Utkragningslängd $L_1$	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	2,41 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	4,57 mm
Spännhöjd $L_2$	3,58 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	97 grad
Skrivsats för vändskär	269028 10
Vändskärsstorlek	4 mm
totallängd $L$	65 mm
Skaftdiameter $D_s$	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200