

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/S4mm

Beställningsdata

Ordernummer	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	24 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L_3	4,7 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
ISO-kod hållare	A08X SCLDR/LS4
Skruvsats förvändskär	269028 10
totallängd L	76 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	9,05 mm
Spännhöjd L_2	7,49 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200