

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 10
ISO-kod hållare	A08X SCLDR/LS4
Spännhöjd $L_2$	7,49 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Utkragningslängd $L_1$	24 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	9,05 mm
Mittförskjutning $L_3$	4,7 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
totallängd $L$	76 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200