

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 6/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Vändskärsstorlek	4 mm
Spännhöjd $L_2$	5,54 mm
ISO-kod hållare	A06X SCLDR/LS4
Skruvsats förvändskär	269028 10
Mittförskjutning $L_3$	3,73 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
totallängd $L$	65 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	6,92 mm
Utkragningslängd $L_1$	18 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200