



Polygriptång med styrspår, förkromad, totallängd: 125 mm



Beställningsdata

Ordernummer	705000 125
GTIN	4003773050490
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Klämkraften verkar bara på **spårglidleden** som kan ställas in i flera lägen, därför sker ingen glidning och skruven slits inte. Skydd mot klämskador. Självfastklämmande på rör och muttrar. Med räfflade och tandade gripbackar, induktivt härdade. Förkromad tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.
spännvidd för sexkant: 14 mm
gripvidd för rör: 11/16 tum

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
gripvidd för rör	11/16 tum
spännvidd för sexkant	14 mm
Handtag	med plastöverdrag
Yta	förkromad
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej

Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Elektronikverktygssats 118 delar utan låda	680405
Elektronikverktygssats 118 delar med aluminium- verktygsväska	680400