

Garant**Insticksverktyg skiftnyckel, Typ-öppningsvidd: 2-41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	657850 2-41
GTIN	4045197596161
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln. Mycket mångsidig tack vare den justerbara öppningsvidden.

Obs!

Korrigerigering av momentnyckeln krävs för stickmättet (ändrat inställningsvärde).

Fördel:

Vid justering av öppningsvidden **krävs ingen anpassning av stickmättet.**

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

bredd B	88,6 mm
insticksskaft	14×18 mm
höjd h	20,4 mm
öppningsvidd	1/4 – 1,1/2 tum
öppningsvidd	7 - 41 mm
stickmått S	85,4 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel