



## Polygriptång Alligator® VDE-isolerad, totallängd: 250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	705730 250
GTIN	4003773019343
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsand på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Förkromad tång, doppisolerade handtag.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

### Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
gripvidd för rör	2 tum
spännvidd för sexkant	46 mm
Handtag	doppisolerad
tillverkarens beteckning	Alligator
Yta	förkromad
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål

gnistfri	nej
Fininställning av spärrlägen möjlig	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång